


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.530 Golvplåt

State: 2026-05-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.530 - Golvplåt för TS IT, TX CableNet

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Golvplåtsatsen är avsedd för övertäckning av hela golvöppningen.

## Features

Art. nr.	DK 5502.530
Utförande	Bottenplåt sluten, med skjutplåt, flerdelad
Produktbeskrivning	Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Sats bottenplåtar För att täcka hela bottenöppningen. Bottenplåtsmoduler: Välj moduler beroende på användning.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Passar för	Skåptyp: TS IT TX CableNet Bredd: 800 mm Djup: 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,356 kg
Bruttovikt	6,69 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Features

---

Produktbeskrivning

DK Bottenplåtsats, sluten bottenplåt, med skjutplåt, flerdelad, BxD:  
800 x 800 mm, för TS IT, TX CableNet, stålplåt, förzinkad