

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.550 Golvplåt

State: 2026-05-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.550 - Golvplåt för TS IT, TX CableNet

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Golvplåtsatsen är avsedd för övertäckning av hela golvöppningen.

Features

Art. nr.	DK 5502.550
Utförande	Bottenplåt sluten, med skjutplåt, flerdelad
Produktbeskrivning	Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Sats bottenplåtar För att täcka hela bottenöppningen. Bottenplåtsmoduler: Välj moduler beroende på användning.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Passar för	Skåptyp: TS IT TX CableNet Bredd: 800 mm Djup: 1.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	7,94 kg
Bruttovikt	8,42 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	32,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Features

Produktbeskrivning

DK Bottenplåtsats, sluten bottenplåt, med skjutplåt, flerdelad, BxD:
800 x 1000 mm, för TS IT, TX CableNet, stålplåt, förzinkad