

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.550 Golvplåt

State: 2026-06-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.550 - Golvplåt för TS IT, TX CableNet

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Golvplåtsatsen är avsedd för övertäckning av hela golvöppningen.

## Features

Art. nr.	DK 5502.550
Utförande	Bottenplåt sluten, med skjutplåt, flerdelad
Produktbeskrivning	Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Sats bottenplåtar För att täcka hela bottenöppningen. Bottenplåtsmoduler: Välj moduler beroende på användning.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Vid val av de modulplåtar som krävs för att fylla ut golvområdet ska även uppgifterna i monteringsanvisningarna till golvfästet beaktas.
Passar för	Skåptyp: TS IT TX CableNet Bredd: 800 mm Djup: 1.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	7,94 kg
Bruttovikt	8,42 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	32,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Features

---

Produktbeskrivning

DK Bottenplåtsats, sluten bottenplåt, med skjutplåt, flerdelad, BxD:  
800 x 1000 mm, för TS IT, TX CableNet, stålplåt, förzinkad