

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.570

Golvplåt

State: 2026-04-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.570 - Golvplåt för TS IT, TX CableNet

Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Golvplåtsatsen är avsedd för övertäckning av hela golvöppningen.

Features

Art. nr.	DK 5502.570
Utförande	Bottenplåt sluten, med skjutplåt, flerdelad
Produktbeskrivning	Därvid föreligger både potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter. Sats bottenplåtar För att täcka hela bottenöppningen. Bottenplåtsmoduler: Välj moduler beroende på användning.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Passar för	Skåptyp: TS IT Bredd: 800 mm Djup: 1.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	9,453 kg
Bruttovikt	9,95 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Bottenplåtar, BXD: 800x1200 mm för TS IT, sluten, flerdelad