

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.130

Nätverks-/serverskåp TS IT

State: 2025-12-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.130 - Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, IP 55, med 19"-profilskenor

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19" profilskenor med ställbart djup ger en belastningskapacitet på upp till 1 500 kg i olika måttutföranden och kapslingsklass upp till IP 55.

Features

Art. nr.	DK 5507.130
Material	Stålplåt Glasdörr i aluminium med säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: doppgrunderad Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	Skåpram och platta detaljer: RAL 7035 Inre utbyggnad: RAL 9005
Leveransens omfattning	Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 50 torxsruvar, ledande (medföljer) Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn Stålplåtsdörr bak, 180° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten Takplåt, 1-delad, stängd
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 800 mm
Höjdenheter	42 HE
Höjdenheter	42 HE
Profilavstånd (vid leverans)	545 mm
Belastning	15 000 N

Features

Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Anmärkning om art. nr.	Fristående skåp ska beställas med monterade och fastskruvade sidogavlar
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	112.5
Bruttovikt	121.5
EAN	4028177696419
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Certificates	Kapslingsklass
--------------	----------------