

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5509.131

Nätverks-/serverskåp TS IT

State: 2026-05-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5509.131 - Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, IP 55, med 19"-montageram

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19"-montageram ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden och kapslingsklass upp till IP 55.

Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | DK 5509.131 |
| Material | Stålplåt Aluminium Glasdörr i aluminium med säkerhetsglas, 3 mm |
| Ytbehandling | Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: doppgrunderad Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade |
| General colour | RAL 7035 |
| Färg | Skåpram och platta detaljer: RAL 7035 Inre utbyggnad: RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn Stålplåtsdörr bak, 180° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E Takplåt, 1-delad, stängd Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten Två 482,6 mm (19") montageramar, fram- och baktill, djupvariabel Ihopbyggnadstättning och tätningssats för bottenplåtar (medföljer) Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer) 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 50 torxsruvar, ledande (medföljer) IPPC-pall |
| Dimension | Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 1.000 mm |

Features

| | |
|---|--|
| Höjdenheter | 42 HE |
| Höjdenheter | 42 HE |
| Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak | 87 mm / 165 mm |
| Profilavstånd (vid leverans) | 745 mm |
| Design doors | sluten, IP 55 |
| Utförande 19"-plan | 19"-montageram (482,6 mm) |
| Belastning | 15 000 N |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 endast i kombination med ihopbyggnadstättning eller fastskruvade sidogavlar |
| Observera: | Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning Vid skåp med höjd och djup 2000x1200 mm / 2200x1000 mm / 2200x1200 mm finns passande sidogavlar som tillval och levereras monterade på skåpet |
| Grundmaterial | Aluminium |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 128 kg |
| Bruttovikt | 134,8 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivning | Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 800x2000x1000 mm 42 HE, IP 55, aluminiumglasdörr fram, stålplåtsdörr bak, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, Takplåtar, 1-delad, sluten, bottenprofil, flerdelad, sluten, utan sidogavel, två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) montageramar, fram och bak, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxs kruvar M5, potentialutjämning set, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad: RAL9005 |

Approvals

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Ytbehandling Kapslingsklass |
| Explanations | Konformitetsförklaring |
