


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5511.110

Nätverks-/serverskåp TS IT

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5511.110 - Nätverks-/serverskåp TS IT med ventilerad dörr, med 19"-profilskenor

TS IT, ventilerat, för rumsklimatisering. 19" inre utbyggnad med 19" profilskenor med ställbart djup ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.



Features

Art. nr.	DK 5511.110
Material	Stålplåt Aluminium
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: doppgrunderad Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	Skåpram och platta detaljer: RAL 7035 Inre utbyggnad, ventilationsgaller: RAL 9005

Features

Leveransens omfattning	<p>Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt</p> <p>Aluminium stålplåtsdörr fram, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %), 180° gångjärn</p> <p>Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E</p> <p>Två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) fram och bak på djupstråvor med snabbkoppling</p> <p>Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.</p> <p>Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer)</p> <p>12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)</p> <p>50 torxsruvar, ledande (medföljer)</p> <p>IPPC-pall</p> <p>Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt hål för fläktplåt</p> <p>Stålplåtsdörr bak, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %, vertikalt delad, 180° gångjärn</p>
Dimension	<p>Bredd: 800 mm</p> <p>Höjd: 2.000 mm</p> <p>Djup: 1.200 mm</p>
Höjdenheter	42 HE
Höjdenheter	42 HE
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak	147 mm / 305 mm
Profilavstånd (vid leverans)	745 mm
Design doors	ventilerad
Utförande 19"-plan	482,6 mm (19")-profilskenor
Belastning	15 000 N
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	98,6 kg

Features

Bruttovikt	101,8 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 800x2000x1200 mm 42 HE, aluminium stålplåtsdörr fram, ventilerad, stålplåtsdörr baktill, ventilerad, vertikalt delad, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, takplåt, flerdelad, med kabelinföring i djupled på sidan, två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) lås fram- och baktill, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxs kruvar M5, potentialutjämning set, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad, ventilationsgaller: RAL9005

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling
Explanations	Konformitetsförklaring