

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5511.141

Nätverks-/serverskåp TS IT

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5511.141 - Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, med 19"-montageram

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19" monteringsram ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.

Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | DK 5511.141 |
| Material | Stålplåt Aluminium Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm |
| Ytbehandling | Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: doppgrunderad Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade |
| General colour | RAL 7035 |
| Färg | Skåpram och platta detaljer: RAL 7035 Inre utbyggnad: RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E Två 482,6 mm (19") monteringsramar, fram- och baktill, djupvariabel Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag. Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer) 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 50 torxsruvar, ledande (medföljer) IPPC-pall Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt hål för fläktplåt Stålplåtsdörr bak, stängd, vertikalt delad, 180° gångjärn |

Features

| | |
|---|---|
| Dimension | Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 1.200 mm |
| Höjdenheter | 42 HE |
| Höjdenheter | 42 HE |
| Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak | 147 mm / 305 mm |
| Profilavstånd (vid leverans) | 745 mm |
| Design doors | sluten |
| Utförande 19"-plan | 19"-montageram (482,6 mm) |
| Belastning | 15 000 N |
| Observera: | Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning |
| Grundmaterial | Aluminium |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 187 kg |
| Bruttovikt | 187 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivning | Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 800x2000x1200 mm 42 HE,, aluminiumglasdörr fram, stålplåtsdörr bak, vertikalt delad, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, takplåt, flerdelad, med kabelinföring i djupled på sidan, två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) monteramar, fram och bak, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxskravar M5, potentialutjämning set, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad: RAL9005 |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Ytbehandling |
| Explanations | Konformitetsförklaring |
