

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5527.790

## Nätverks-/serverskåp TS IT

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5527.790 - Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, IP 55, tomt skåp

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. Utan 19" inre utbyggnad, som tomt skåp för individuell utbyggnad i olika måttvarianter och med kapslingsklass upp till IP 55.

## Features

Art. nr.	DK 5527.790
Material	Stålplåt Aluminium
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: doppgrunderad Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	Skåpram och platta detaljer: RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt Aluminium glasdörr fram (180°) Stålplåtsdörr bak, 180° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E Takplåt, 1-delad, stängd Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, slutet Ihopbyggnadstätning och tätningssats för bottenplåtar (medföljer) Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer) 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 50 torxsruvar, ledande (medföljer) IPPC-pall
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.800 mm Djup: 600 mm
Design doors	sluten, IP 55
Utförande 19"-plan	utan 19" inre utbyggnad

# Features

Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 endast i kombination med ihopbyggnadstättning eller fastskruvade sidogavlar
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning Vid skåp med höjd och djup 2000x1200 mm / 2200x1000 mm / 2200x1200 mm finns passande sidogavlar som tillval och levereras monterade på skåpet
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	69 kg
Bruttovikt	71 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 600x1800x600 mm 38 HE, IP 55, aluminiumglasdörr fram, stålplåtsdörr bak, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, Takplåtar, 1-delad, slutna, bottenprofil, flerdelad, slutna, utan sidogavel, utan inre utbyggnad, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxs kruvar M5, Anslutningstillbehör för potentialutjämning, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035.

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling Kapslingsklass
Explanations	Konformitetsförklaring