


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5530.141

Nätverks-/serverskåp TS IT

State: 2026-06-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5530.141 - Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, med 19"-montageram

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19" monteringsram ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.

Features

Art. nr.	DK 5530.141
Material	Stålplåt Aluminium Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: doppgrunderad Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	Skåpram och platta detaljer: RAL 7035 Inre utbyggnad: RAL 9005
Leveransens omfattning	Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E Två 482,6 mm (19") monteringsramar, fram- och baktill, djupvariabel Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag. Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer) 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 50 torxsruvar, ledande (medföljer) IPPC-pall Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt hål för fläktplåt Stålplåtsdörr bak, stängd, vertikalt delad, 180° gångjärn

Features

Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 800 mm
Höjdenheter	42 HE
Höjdenheter	42 HE
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak	84 mm / 168 mm
Profilavstånd (vid leverans)	545 mm
Design doors	sluten
Utförande 19"-plan	19"-montageram (482,6 mm)
Belastning	15 000 N
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	86,25 kg
Bruttovikt	96,2 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 600x2000x800 mm 42 HE,, aluminiumglasdörr fram, stålplåtsdörr bak, vertikalt delad, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, takplåt, flerdelad, med kabelinföring i djupled på sidan, två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) monteramar, fram och bak, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxskravar M5, potentialutjämning set, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad: RAL9005

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling
Explanations	Konformitetsförklaring
