


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5531.110

## Nätverks-/serverskåp TS IT

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5531.110 - Nätverks-/serverskåp TS IT med ventilerad dörr, med 19"-profilskenor

TS IT, ventilerat, för rumsklimatisering. 19" inre utbyggnad med 19" profilskenor med ställbart djup ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.



## Features

|                |   |
|----------------|---|
| Art. nr.       | DK 5531.110   |
| Material       | Stålplåt<br>Aluminium   |
| Ytbehandling   | Skåpstomme: Doppgrunderad<br>Inre utbyggnad: doppgrunderad<br>Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade |
| General colour | RAL 7035  |
| Färg           | Skåpram och platta detaljer: RAL 7035<br>Inre utbyggnad, ventilationsgaller: RAL 9005                         |

# Features

|   |  |
|---|--|
| Leveransens omfattning                      | <p>Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt</p> <p>Aluminium stålplåtsdörr fram, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %), 180° gångjärn</p> <p>Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E</p> <p>Två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) fram och bak på djupstråvor med snabbkoppling</p> <p>Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.</p> <p>Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer)</p> <p>12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)</p> <p>50 torxsruvar, ledande (medföljer)</p> <p>IPPC-pall</p> <p>Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt hål för fläktplåt</p> <p>Stålplåtsdörr bak, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %, vertikalt delad, 180° gångjärn</p> |
| Dimension                                   | <p>Bredd: 600 mm</p> <p>Höjd: 2.200 mm</p> <p>Djup: 800 mm</p>   |
| Höjdenheter                                 | 47 HE  |
| Höjdenheter                                 | 47 HE  |
| Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak | 84 mm / 168 mm   |
| Profilavstånd (vid leverans)                | 545 mm   |
| Utförande 19"-plan                          | 482,6 mm (19")-profilskenor  |
| Belastning                                  | 15 000 N   |
| Observera:                                  | Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning   |
| Grundmaterial                               | Stålplåt   |
| Förpackningsenhet                           | 1 st.  |
| Nettovikt                                   | 84,9 kg  |
| Bruttovikt                                  | 89,4 kg  |

# Features

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tullvarukod        | 94032080  |
| ETIM 9             | EC002499  |
| ECLASS 8.0         | 27180207  |
| Produktbeskrivning | Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 600x2200x800 mm 47 HE, aluminium stålplåtsdörr fram, ventilerad, stålplåtsdörr baktill, ventilerad, vertikalt delad, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, takplåt, flerdelad, med kabelinföring i djupled på sidan, två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) lås fram- och baktill, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxs kruvar M5, potentialutjämning set, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad, ventilationsgaller: RAL9005 |

# Approvals

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)     |
| Certificates | Ytbehandling           |
| Explanations | Konformitetsförklaring |