

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 5541.220 TX Colocation rack

State: 2026-05-28 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 5541.220 - TX Colocation rack

IT-världen förändras och centraliseringen av IT i större datahallar är en ihållande trend. Vårt svar heter TX Colo som är perfekt anpassat för användning i stora datahallar. TX Colo är tack vare den genomtänkta konfigurationen omedelbart klar att användas och perfekt för ert användningsområde!



Features

Art. nr.	TX 5541.220
Utförande	Standard
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: Lackerad Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	Skåpram och tak: RAL 7035 Dörr: RAL 7035 Handtag och gångjärn: RAL 9005

Features

Leveransens omfattning	Skåpstomme med dörrar och takplåt Stålplåtsdörr fram, ventilerad, 130° gångjärn Bakdörr av stålplåt, delad, ventilerad, 130° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag VX med sifferkod Takplåt, med kabelinföring över hela skåpdjupet på vänster och höger sida Skiljevägg, monterad på vänster skåpsida 150 mm kabelraster, monterat på bakre högra skåpsidan 10 x korgmutter inkl. skruv (medföljer) Jordningstillbehör (medföljer löst) 482,6 mm (19")-profilskenor Luftstyrplåtar Ihopbyggnadssats (medföljer löst)
Materialtjocklek dörr	1,2 mm
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.200 mm Djup: 1.200 mm
Höjdenheter	47 HE
Profilavstånd (vid leverans)	745 mm
Distance between mounting levels min	115 mm
Distance between mounting levels max	341 mm
19"-fastsättning	800 mm brett skåp monterat på tvärskenor
Utförande	Standard
Utförande tak	Takplåt, med kabelinföring över hela skåpdjupet på vänster och höger sida
Design doors	Ventilerade dörrar
Design av bakre dörr	Ventilerad stålplåtsdörr 2-delad Fri yta i den perforerade delen ca 78 %
Design av främre dörr	Ventilerad stålplåtsdörr Dörr i aluminium/stålplåt, ventilerad 1-delad Fri yta i den perforerade delen ca 78 %

Features

Utförande golv	öppen
Utförande position profilskenor	19"-plan framtill och baktill
Belastning	15 000 N
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	131 kg
Bruttovikt	141 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	TX Colocation serverskåp, BxHxD: 800 x 2200 x 1200 mm, 47 HE, stålplåtsdörr med ventilation framtill, stålplåtsdörr med ventilation baktill, vertikalt delad, 130° gångjärn fram och bak

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---