

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 5541.220 TX Colocation rack

State: 2025-04-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 5541.220 - TX Colocation rack

The world of IT is changing, and the centralisation of IT in large data centres has become a long-term trend. The TX Colo, which is perfectly adapted to use in a large data centre, is our response. Thanks to its forward-thinking configuration, the TX Colo is ready for immediate use to suit your application!



## Features

Art. nr.	TX 5541.220
Utförande	Standard
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: Lackerad Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	Skåpram och tak: RAL 7035 Dörr: RAL 7035 Handtag och gångjärn: RAL 9005

# Features

---

Leveransens omfattning	Skåpstomme med dörrar och takplåt Stålplåtsdörr fram, ventilerad, 130° gångjärn Rear door made of sheet steel, divided, vented, 130° hinges Lock, front and rear: Comfort handle VX with numerical code Roof plate with cable entry across the full enclosure depth, left and right Divider panel, fitted to the left-hand side of the enclosure 150 mm cable tray, fitted to the rear, right-hand side of the enclosure 10 x captive nuts with screws (enclosed) Jordningstillbehör (medföljer löst) 482,6 mm (19")-profilskenor Luftstyrplåtar Ihopbyggnadssats (medföljer löst)
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.200 mm Djup: 1.200 mm
Höjdenheter	47 HE
Profilavstånd (vid leverans)	745 mm
Distance between mounting levels min	115 mm
Distance between mounting levels max	341 mm
19"-fastsättning	800 mm-wide enclosure mounted on cross-members
Utförande	Standard
Utförande tak	Roof plate with cable entry across the full enclosure depth, left and right
Design doors	Ventilerade dörrar
Design av bakre dörr	Ventilerad stålplåtsdörr 2-delad Fri yta i den perforerade delen ca 78 %
Design av främre dörr	Ventilerad stålplåtsdörr Dörr i aluminium/stålplåt, ventilerad 1-delad Fri yta i den perforerade delen ca 78 %
Utförande golv	öppen

---

# Features

---

Mounting angles position	19"-plan framtill och baktill
Belastning	15 000 N
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	131
Bruttovikt	141
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177971615
ETIM 9	EC002499

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	-----------------------------------------------------