

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 5541.245 TX Colocation rack

State: 2026-05-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 5541.245 - TX Colocation rack

IT-världen förändras och centraliseringen av IT i större datahallar är en ihållande trend. Vårt svar heter TX Colo som är perfekt anpassat för användning i stora datahallar. TX Colo är tack vare den genomtänkta konfigurationen omedelbart klar att användas och perfekt för ert användningsområde!



Features

| | |
|----------------|--|
| Art. nr. | TX 5541.245 |
| Utförande | Standard |
| Material | Stålblåt |
| Ytbehandling | Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: Lackerad Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade |
| General colour | RAL 7035 |
| Färg | Skåpram och tak: RAL 7035 Dörr: RAL 7035 Handtag och gångjärn: RAL 9005 |

Features

| | |
|--------------------------------------|--|
| Leveransens omfattning | Skåpstomme med dörrar och takplåt Stålplåtsdörr fram, ventilerad, 130° gångjärn Bakdörr av stålplåt, delad, ventilerad, 130° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag VX med sifferkod Takplåt, med kabelinföring över hela skåpdjupet på vänster och höger sida Skiljevägg, monterad på vänster skåpsida 150 mm kabelraster, monterat på bakre högra skåpsidan 10 x korgmutter inkl. skruv (medföljer) Jordningstillbehör (medföljer löst) 482,6 mm (19")-profilskenor Luftstyrplåtar Ihopbyggnadssats (medföljer löst) |
| Materialtjocklek dörr | 1,2 mm |
| Dimension | Bredd: 800 mm Höjd: 2.450 mm Djup: 1.200 mm |
| Höjdenheter | 52 HE |
| Profilavstånd (vid leverans) | 745 mm |
| Distance between mounting levels min | 115 mm |
| Distance between mounting levels max | 341 mm |
| 19"-fastsättning | 800 mm brett skåp monterat på tvärskenor |
| Utförande | Standard |
| Utförande tak | Takplåt, med kabelinföring över hela skåpdjupet på vänster och höger sida |
| Design doors | Ventilerade dörrar |
| Design av bakre dörr | Ventilerad stålplåtsdörr 2-delad Fri yta i den perforerade delen ca 78 % |
| Design av främre dörr | Ventilerad stålplåtsdörr Dörr i aluminium/stålplåt, ventilerad 1-delad Fri yta i den perforerade delen ca 78 % |

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Utförande golv | öppen |
| Utförande position profilskenor | 19"-plan framtill och baktill |
| Belastning | 15 000 N |
| Observera: | Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 145 kg |
| Bruttovikt | 151 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivning | TX Colocation serverskåp, BxHxD: 800 x 2 450 x 1200 mm, 52 HE, stålplåtsdörr med ventilation framtill, stålplåtsdörr med ventilation baktill, vertikalt delad, 130° gångjärn fram och bak |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---|