

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5824.600

# Kapslingssystem VX SE

State: 2026-04-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5824.600 - Kapslingsystem VX SE

Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Kan byggas ut systemkompatibelt med tillbehören till VX25. Ökar effektiviteten, eftersom inga sidogavlar behöver monteras och stora skåpbredder kan ersätta mindre ihopbyggnader.



## Features

|              |   |
|--------------|---|
| Art. nr.     | SE 5824.600   |
| Material     | Skåp: Stålplåt 1,5 mm<br>Dörr: Stålplåt, 2,0 mm<br>Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm<br>Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm<br>Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm |
| Ytbehandling | Skåp, dörr och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade utvändigt, strukturlack<br>Montageplåt och bottenplåt: förzinkad                      |
| Färg         | RAL 7035  |

# Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Leveransens omfattning             | Slutet skåp uppe och på sidan<br>Dörr(ar)<br>På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster<br>Montageplåt<br>Bottenplåtar<br>Avtagbart bakstycke<br>Lås: 3 mm dubbellås<br>2 montageskenor 18 x 39 mm<br>Bakstycke, 1-delat |
| Dimension                          | Bredd: 1.200 mm<br>Höjd: 1.800 mm<br>Djup: 300 mm   |
| Mått för montageplåt (B x H)       | 1.099 mm x 1.696 mm   |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55   |
| Kapslingsklass NEMA                | NEMA 3R<br>NEMA 12  |
| Typklassning motsvarande UL 50E    | Typ 1<br>Typ 2<br>Typ 3<br>Type 3R<br>Typ 12  |
| IK-kod                             | IK10  |
| Antal dörrar                       | 2   |
| Lås                                | Antal lås: 2  |
| Grundmaterial                      | Stålplåt  |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.   |
| Nettovikt                          | 152 kg  |
| Bruttovikt                         | 168,6 kg  |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate)     | 643,9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Information om PCF-klass           | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat   |
| Tullvarukod                        | 94032080  |

# Features

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| ETIM 9             | EC000261  |
| ETIM 8             | EC000261  |
| ECLASS 8.0         | 27180101  |
| Produktbeskrivning | VX SE free-standing enclosure system, WHD: 1200x1800x300 mm, sheet steel, with mounting plate, two doors at the front |

# Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)   |
| Certificates | Ytbehandling<br>Kapslingsklass   |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK<br>PCF-declaration |