



SE 5832.500 - Kapslingsystem SE 8

Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibel inre utbyggnad till TS 8, därigenom fullständig integrering i produktfamiljen TS 8. Skåpsbredder från 600 till 1800 mm. Snabbt montage tack vare profilmonterade sidogavlar



Features

Art. nr.	SE 5832.500
Material	Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåp, dörr och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade utvändigt, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Slutet skåp uppe och på sidan Dörr(ar) På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster Montageplåt Bottenplåtar Avtagbart bakstycke Lås: 3 mm dubbellås 2 TS-montageskenor 18 x 38 mm Bakstycke, 1-delat

Features

Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 400 mm
Mått för montageplåt (B × H)	699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK-kod	IK10
Antal dörrar	1
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	127,6 kg
Bruttovikt	130,6 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	SE Systemprofilskenor, BHD: 800x2000x400 mm stålplåt, med montageplåt, enkeldörr framtill

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK