

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5833.600

Kapslingssystem VX SE

State: 2026-05-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5833.600 - Kapslingsystem VX SE

Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Kan byggas ut systemkompatibelt med tillbehören till VX25. Ökar effektiviteten, eftersom inga sidogavlar behöver monteras och stora skåpbredder kan ersätta mindre ihopbyggnader.



Features

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr. | SE 5833.600 |
| Material | Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm |
| Ytbehandling | Skåp, dörr och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade utvändigt, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |

Features

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveransens omfattning | Slutet skåp uppe och på sidan Dörr(ar) På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster Montageplåt Bottenplåtar Avtagbart bakstycke Lås: 3 mm dubbellås 2 montageskenor 18 x 39 mm Bakstycke, 1-delat |
| Dimension | Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 500 mm |
| Mått för montageplåt (B x H) | 699 mm x 1.896 mm |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 2 Typ 3 Type 3R Typ 12 |
| IK-kod | IK10 |
| Antal dörrar | 1 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 134,32 kg |
| Bruttovikt | 136,2 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 518,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Features

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | VX SE free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x500 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Ytbehandling Kapslingsklass |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration |