

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5840.500

Kapslingssystem SE 8

State: 2026-05-09 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5840.500 - Kapslingsystem SE 8

Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibel inre utbyggnad till TS 8, därigenom fullständig integrering i produktfamiljen TS 8. Skåpsbredder från 600 till 1800 mm. Snabbt montage tack vare profilmonterade sidogavlar



Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | SE 5840.500 |
| Material | Skåp: Stålplåt 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm |
| Ytbehandling | Skåp, dörr och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade utvändigt, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Slutet skåp uppe och på sidan Dörr(ar) På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster Montageplåt Bottenplåtar Avtagbart bakstycke Lås: 3 mm dubbellås 2 TS-montageskenor 18 x 38 mm Bakstycke, 1-delat |

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Dimension | Bredd: 1.000 mm Höjd: 1.800 mm Djup: 400 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 899 mm x 1.696 mm |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 12 NEMA 3R |
| IK-kod | IK10 |
| Antal dörrar | 2 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 144,2 kg |
| Bruttovikt | 146 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | SE Systemprofilskenor, BHD: 1000x1800x400 mm stålplåt, med montageplåt, 2-dörrar framtill |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |