

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.680

Kapslingssystem VX SE

State: 2026-06-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.680 - Kapslingsystem VX SE IP 66/NEMA 4X

Enkelskåp av rostfritt stål med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibelt med ihopbyggnadssystem VX25. Ökar effektiviteten, eftersom inga sidogavlar behöver monteras. Mycket bra skydd tack vare IP 66/NEMA 4X.



Features

Art. nr.	SE 5850.680
Material	Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt Montageplåt: Stålblåt, 3,0 mm Botten: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Ytbehandling	Skåp, bakstycke och dörrar: Streckslipad, korn 400 Montageplåt: förzinkad Botten: blank
Leveransens omfattning	Slutet skåp uppe och på sidan Dörr(ar) Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Avtagbart bakstycke Montageplåt Botten, flänsplåt(ar) Lås: 3 mm dubbellås 2 montageskenor 18 x 39 mm

Features

Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 400 mm
Mått för montageplåt (B × H)	499 mm x 1.496 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
Kapslingsklass NEMA	NEMA 4X
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 2 Typ 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Typ 12
IK-kod	IK10
Antal dörrar	1
Observera:	På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv 2486.400.
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	92,4 kg
Bruttovikt	94,4 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	283,21
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	VX SE Free-standing enclosure system, 600x1600x400 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling Kapslingsklass
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration
