

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5852.500

## Kapslingssystem SE 8

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5852.500 - Kapslingsssystem SE 8 Rostfritt stål

Skåpsbredder från 600 till 1200 mm. Snabbt montage tack vare profilmonterade sidogavlar



## Features

|                        |  |
|------------------------|--|
| Art. nr.               | SE 5852.500  |
| Produktbeskrivning     | Kapslingssystemet bygger på plattformen TS 8. Systemtillbehör för TS 8 inre utbyggnad kan användas utan begränsningar.   |
| Material               | Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt<br>Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt<br>Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt<br>Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm |
| Ytbehandling           | Svep, tak och bakstycke: Streckslipad, korn 400<br>Bottenplåtar: blanka<br>Montageplåt: förzinkad  |
| Leveransens omfattning | Slutet skåp uppe och på sidan<br>Dörr(ar)<br>På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster<br>Avtagbart bakstycke<br>Montageplåt<br>Bottenplåtar<br>Lås: 3 mm dubbellås<br>2 TS-montageskenor 18 x 38 mm   |

# Features

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Dimension                          | Bredd: 800 mm<br>Höjd: 1.800 mm<br>Djup: 500 mm  |
| Mått för montageplåt (B × H)       | 699 mm x 1.696 mm  |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55  |
| Kapslingsklass NEMA                | NEMA 12<br>NEMA 3R   |
| IK-kod                             | IK10   |
| Antal dörrar                       | 1  |
| Observera:                         | På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv.                                  |
| Grundmaterial                      | Rostfritt stål   |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.  |
| Nettovikt                          | 122,8 kg   |
| Bruttovikt                         | 125,8 kg   |
| Tullvarukod                        | 94032080   |
| ECLASS 8.0                         | 27180101   |
| Produktbeskrivning                 | SE Systemprofilskenor, BHD: 800x1800x500 mm rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, enkeldörr framtill |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)                                  |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |