

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5852.580

Kapslingssystem SE 8

State: 2025-12-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5852.580 - Kapslingssystem SE 8 IP 66/NEMA 4X

Mycket bra skydd tack vare IP 66 / NEMA 4X Snabbt montage tack vare profilmonterade sidogavlar

Features

Art. nr.	SE 5852.580
Produktbeskrivning	Kapslingssystemet bygger på plattformen TS 8. Systemtillbehör för TS 8 inre utbyggnad kan användas utan begränsningar.
Material	Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt Botten: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåp, bakstycke och dörrar: Streckslipad, korn 400 Montageplåt: förzinkad Botten: blank
Leveransens omfattning	Slutet skåp uppe och på sidan Dörr(ar) Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Avtagbart bakstycke Montageplåt Botten, slutet Lås: 3 mm dubbellås 2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 1.800 mm Djup: 500 mm
Mått för montageplåt (B x H)	699 mm x 1.696 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
Kapslingsklass NEMA	NEMA 4X NEMA 3R

Features

Observera:	På grund av materialhårheten rekommenderar vi att använda torxskruv.
Grundmaterial	Rostfritt stål
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	126
Bruttovikt	132
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177696754
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK