

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5855.500

Kapslingssystem SE 8

State: 2026-05-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5855.500 - Kapslingsssystem SE 8 Rostfritt stål

Skåpsbredder från 600 till 1200 mm. Snabbt montage tack vare profilmonterade sidogavlar



Features

Art. nr.	SE 5855.500
Produktbeskrivning	Kapslingssystemet bygger på plattformen TS 8. Systemtillbehör för TS 8 inre utbyggnad kan användas utan begränsningar.
Material	Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Svep, tak och bakstycke: Streckslipad, korn 400 Bottenplåtar: blanka Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning	Slutet skåp uppe och på sidan Dörr(ar) På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster Avtagbart bakstycke Montageplåt Bottenplåtar Lås: 3 mm dubbellås 2 TS-montageskenor 18 x 38 mm

Features

Dimension	Bredd: 1.200 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 500 mm
Mått för montageplåt (B × H)	1.099 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IK-kod	IK10
Antal dörrar	2
Observera:	På grund av materialhårheten rekommenderar vi att använda torxskruv.
Grundmaterial	Rostfritt stål
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	195,8 kg
Bruttovikt	200,8 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	SE Systemprofilskenor, BHD: 1200x2000x500 mm rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, 2-dörrar framtill

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK