

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5856.600

## Kapslingssystem VX SE

State: 2026-04-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5856.600 - Kapslingsystem VX SE Rostfritt stål

Enkelskåp av rostfritt stål med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibelt med ihopbyggnadssystem VX25. Skåpsbredder från 600 till 1200 mm. Ökar effektiviteten, eftersom inga sidogavlar behöver monteras.



## Features

|              |  |
|--------------|--|
| Art. nr.     | SE 5856.600  |
| Material     | Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt<br>Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt<br>Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt<br>Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Montageplåt: Stålblåt, 3,0 mm |
| Ytbehandling | Svep, tak och bakstycke: Streckslipad, korn 400<br>Bottenplåtar: blanka<br>Montageplåt: förzinkad  |

# Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Leveransens omfattning             | Slutet skåp uppe och på sidan<br>Dörr(ar)<br>På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster<br>Avtagbart bakstycke<br>Montageplåt<br>Bottenplåtar<br>Lås: 3 mm dubbellås<br>2 montageskenor 18 x 39 mm |
| Dimension                          | Bredd: 600 mm<br>Höjd: 1.200 mm<br>Djup: 500 mm   |
| Mått för montageplåt (B x H)       | 499 mm x 1.096 mm   |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55   |
| Kapslingsklass NEMA                | NEMA 3R<br>NEMA 12  |
| Typklassning motsvarande UL 50E    | Typ 1<br>Typ 2<br>Typ 3<br>Type 3R<br>Typ 12  |
| IK-kod                             | IK10  |
| Antal dörrar                       | 1   |
| Observera:                         | På grund av materialhårdenheten rekommenderar vi att använda torxskruv 2486.400.  |
| Grundmaterial                      | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)  |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.   |
| Nettovikt                          | 72,012 kg   |
| Bruttovikt                         | 73,012 kg   |
| Tullvarukod                        | 94032080  |
| ETIM 9                             | EC000261  |
| ETIM 8                             | EC000261  |

# Features

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Produktbeskrivning | VX SE Kapslingssystem, BHD: 600 x 1200 x 500 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, en dörr på framsidan |
|--------------------|--|

# Approvals

---

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

---

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Certificates | Ytbehandling<br>Kapslingsklass |
|--------------|--------------------------------|

---

|              |   |
|--------------|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---|