

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6002.130

Utdragbart tangentbord

State: 2026-04-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6002.130 - Utdragbart tangentbord med integrerad styrkula

Extremt platt tangentbord med styrkula, handtaget kan även användas som handledsstöd.



Features

Art. nr.	SM 6002.130
Produktbeskrivning	Extremt platt tangentbord med styrkula. Handtaget kan även användas som handledsstöd. Tangentbordet som lutar 10° ger ett ergonomiskt arbetssätt.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Frontplåtar: Pulverlackerat
Färg	RAL 7035
Gränssnitt	2 x USB
Number keys	84
Inbyggnadsmöjligheter	i alla tillräckligt stora ytor (t. ex. dörr, sidogavel) Frontpaneler Direkt i Comfort-panelen eller Optipanel i passande storlek
Layout	tyska
Driftstemperatur	5 °C...50 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)	95 %
Förvaringstemperatur	-10 °C...60 °C
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 65 (framsida, stängd)

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,722 kg
Bruttovikt	4,922 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	18,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	84716060
ETIM 9	EC001692
ECLASS 8.0	19130490
Produktbeskrivning	SM Tangentbord, utdragbart, med styrkula, tysk

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---