Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6205.100
Montagevinkel

State: 2026-11-22 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6205.100 - Montagevinkel för inre utbyggnad

För inbyggnad av systemchassin och montageprofiler horisontellt och vertikalt. Comfort-Panel med inbyggnadsdjup från 74 mm eller Optipanel med inbyggnadsdjup från 100 mm. Med montagevinkeln kan LED-systemlampan monteras i kombination med skenan för inre utbyggnad, utan verktyg och utan mekanisk påverkan på skåpet.



Features

Art. nr.	CP 6205.100
Produktbeskrivning	För inbyggnad av systemchassin och montageprofiler horisontellt och vertikalt. Comfort-Panel med inbyggnadsdjup från 74 mm eller Optipanel med inbyggnadsdjup från 100 mm. Med montagevinkeln kan LED-systemlampan monteras i kombination med skenan för inre utbyggnad, utan verktyg och utan mekanisk påverkan på skåpet.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	Comfort-Panel från och med inbyggnadsdjup 74 mm Optipanel från inbyggnadsdjup 100 mm Skena för inre utbyggnad AX
Montagekrav	För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,36 kg
Bruttovikt	0,4 kg

© Rittal 2026

Features

PCF per paket (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	CP Montagevinkel, för inre utbyggnad, för Comfort-Panel och Optipanel