

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.380

Vinkelkoppling 90° CP 60

State: 2026-05-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.380 - Vinkelkoppling 90° CP 60 för bärarmsanslutning Ø 130 mm

För vridbar fastsättning av skåpet på den horisontella delen av bärarmssystemet. Skåpet kan monteras hängande eller stående. Avtagbar täckplåt för enkel kabelgenomföring.

Features

Art. nr.	CP 6206.380
Produktbeskrivning	För vridbar fastsättning av skåpet på den horisontella delen av bärarmssystemet. Skåpet kan monteras hängande eller stående. Avtagbar täckplåt för enkel kabelgenomföring.
Material	Vinkelkoppling: Aluminium/zinkgjutgods Övertäckning: Plast
Färg	Vinkelkoppling: RAL 7035 Skydd: RAL 7024
Leveransens omfattning	Inkl. tätningar Gängstift Justeringskruvar Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
Vridbar/lutningsbar	Yes
Rotation angle/swivel area	ca 310°, kan fixeras med klämspak Genom att sätta i de medföljande gängstiften kan man begränsa vridvinkeln
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,8 kg
Bruttovikt	1,953 kg
Tullvarukod	79070000
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivning	CP Vinkelkoppling 90, CP 60, för bärarmsanslutning F514Ø 130 mm

Approvals

Explanations

Tillverkarens deklARATION