

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.460**

**Lutningsadapter +100°/-60°**

State: 2026-05-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.460 - Lutningsadapter +100°/-60° för bärarmsanslutning 120 x 65 mm

För montage på IW-bänkskiva, förberedd för fastsättning Ø 130 mm, ytor eller fastsättningar/kopplingar med bärarmsanslutning 120x65 mm. Passar för skåp upp till 20 kg med bärarmsanslutning. Med kabeltunnel för skyddad kabelgenomföring.

## Features

Art. nr.	CP 6206.460
Utförande	För montage på IW-bänkskivan, anpassad för lådfastsättning Ø 130 mm Ytor Fastsättning/koppling manöverskåp med bärarmsanslutning 120x65 mm Passar för skåp upp till 20 kg med bärarmsanslutning 90 x 71 mm Ø 130 mm 120 x 65 mm VESA Standard 75 Med kabeltunnel för skyddad kabelgenomföring
Produktbeskrivning	Lutningsvinkeln kan justeras med spännspaki 7,2°-raster och kan begränsas med bifogad stoppskruv till +100°/-15°.
Material	Lutningsadapter: Stålplåt, lackerad Vikbälg: Plast
Färg	Lutningsadapter: RAL 7035 Vikbälg: RAL 7024
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial Vikbälg
Vridbar/lutningsbar	Yes
Tilt angle note	Kan ställas in med klämmpak i steg om 7,2° och kan begränsas med medföljande stoppskruv till +100°/-15°.
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,86 kg

# Features

---

Bruttovikt	0,871 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivning	CP Lutningsadapter +100°/-60°, CP 60/120, för bärarmsanslutning 120 x 65 mm

# Approvals

---

Explanations	Tillverkarens deklARATION
--------------	---------------------------