


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.065

Bärprofil, höj- och sänkbar

State: 2026-06-02 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.065 - Bärprofil, höj- och sänkbar för bärarmssystem

Den nya bärprofilen med justerbar höjd gör att du alltid har god sikt över de avgörande elementen för kommunikation mellan människa/maskin. Systemet kan utan ytterligare anpassning monteras på väggsidan direkt på komponenterna i bärarmsystemet CP 120 och på skåpsidan på bärarmsystemet CP 60.



Features

Art. nr.	CP 6212.065
Produktbeskrivning	Den nya bärprofilen med justerbar höjd gör att du alltid har god sikt över de avgörande elementen för kommunikation mellan människa/maskin. Systemet kan utan ytterligare anpassning monteras direkt på komponenterna i bärarmsystemet CP 120 på väggsidan, och antingen på bärarmsystemet CP 60 eller CP 120 på skåpsidan beroende på modell.
Fördelar	<ul style="list-style-type: none">Bärarmen stannar i varje positionExakt anpassning av upphängningslast med en ställskruv framtill på bärprofilenStällskruven är åtkomlig utan att komponenter behöver demonterasSäkerhet genom stort kabeltråg och kabelföring vid vridpunkternaAvtagbart skydd för enkel kabeldragningden monterade lådans lutningsvinkel förblir identisk i alla höjdpositionerKabel med kontakt som t.ex. DVI, VGA kan genomföras utan problemStort viktområde från 4 till 60 kg med tre system. (Viktområdet gäller vid bestyckade lådor och en vertikal bärprofil)

Features

Tekniska data	Kabeltråg: 36 x 11 mm (B x H), max. kontaktgenomföring: 41 x 17 mm (B x H) Ger bättre ergonomi tack vare inställningsområde på 990 mm (±495 mm)
Användningsområden	För långa och korta användare För olika typer av arbetsplatser
Material	Länkdelen: Aluminiumgjutgods Vikbälg: Plast
General colour	RAL 7035
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	1 100 mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Observera:	Vid kombinationer med bärprofil med justerbar höjd, tänk på följande: Om en mellanlänk används ska bärprofilen med inställbar höjd alltid användas i den horisontella position som är närmast manöverlådan.
Dimension	Längd: 1.100 mm
Bärlast	4 kg...15 kg
Anmärkning om art. nr.	Max. diameter för kabelgenomföring 41 x 17 mm Viktområdet gäller bestyckade lådor och en vertikal bärprofil.
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	15,2 kg
Bruttovikt	16 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivning	CP support section, height-adjustable, for CP 120/60, length 1050 mm