Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.120

Bärprofil, höj- och sänkbar


State: 2026-11-02 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6212.120 - Bärprofil, höj- och sänkbar för bärarmssystem

Den nya bärprofilen med justerbar höjd gör att du alltid har god sikt över de avgörande elementen för kommunikation mellan människa/maskin. Systemet kan utan ytterligare anpassning monteras på väggsidan direkt på komponenterna i bärarmsystemet CP 120 och på skåpsidan på bärarmsystemet CP 120.



Features

Art. nr.	CP 6212.120
Produktbeskrivning	Den nya bärprofilen med justerbar höjd gör att du alltid har god sikt över de avgörande elementen för kommunikation mellan människa/maskin. Systemet kan utan ytterligare anpassning monteras direkt på komponenterna i bärarmsystemet CP 120 på väggsidan, och antingen på bärarmsystemet CP 60 eller CP 120 på skåpsidan beroende på modell.
Fördelar	Bärarmen stannar i varje position Extra fixering med spännspak möjlig Exakt anpassning av upphängningslast med en ställskruv framtill på bärprofilen Ställskruven är åtkomlig utan att komponenter behöver demonteras Säkerhet genom stort kabeltråg och kabelföring vid vridpunkterna Avtagbar sidogavel för enkel åtkomst till kabeldragning den monterade lådans lutningsvinkel förblir identisk i alla höjdpositioner Kabel med kontakt som t.ex. DVI, VGA kan genomföras utan problem Stort viktområde från 4 till 60 kg med tre system. (Viktområdet gäller vid bestyckade lådor och en vertikal bärprofil)

Features

Tekniska data	Kabeltråg: 43 × 21 mm (B × H), max. kontaktgenomföring: 59 × 17 mm (B × H) Ger bättre ergonomi tack vare inställningsområde på 600 mm (±300 mm)
Användningsområden	För långa och korta användare För olika typer av arbetsplatser
Material	Länkdelar: Aluminiumgjutgods Vikbälg: Plast
General colour	RAL 7035
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	790 mm
Connection options enclosure	CP 120
Connection options wall / machine	CP 120
Observera:	Vid kombinationer med bärprofil med justerbar höjd, tänk på följande: Om en mellanlänk används ska bärprofilen med inställbar höjd alltid användas i den horisontella position som är närmast manöverlådan.
Dimension	Längd: 790 mm
Bärlast	10 kg...60 kg
Anmärkning om art. nr.	Max. diameter för kabelgenomföring 17 x 59 mm Viktområdet gäller bestyckade lådor och en vertikal bärprofil.
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	13,76 kg
Bruttovikt	14,2 kg
Tullvarukod	73269060
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivning	CP support section height-adjustable, CP120/120, for weight range 10-60 kg

© Rittal 2026