

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.150 Bärprofil CP 120

State: 2026-06-26 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.150 - Bärprofil CP 120 öppen

Montage på anslutningselementen med fyra självgående skruvar i skruvkanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Öppen kabelkanal för enkel åtkomst vid service och för förmonterad kabel med uttag, kan enkelt stängas med täckprofil. X-formad profilering för högre belastning, stora kabelkanaler. Den övre kanalen är tillräckligt stor för kablar med stora kontaktdon (t.ex. DVI eller VGA) och kan användas över hela systemet.

Features

Art. nr.	CP 6212.150
Produktbeskrivning	Montage på anslutningselementen med fyra självgående skruv i kanalen. Kan kapas till önskad längd, ingen gängning behövs. Öppen kabelkanal för enkel åtkomst vid service och för förmonterad kabel med uttag, kan enkelt stängas med täckprofil. X-formad profilering för högre belastning, stora kabelkanaler. Den övre kanalen är tillräckligt stor för kablar med stora kontaktdon (t.ex. DVI eller VGA) och kan användas över hela systemet.
Material	Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil Övertäckning: Plast
Färg	Bärprofil: RAL 7035 Skydd: RAL 7024
Leveransens omfattning	bärprofil Insnäppslock
Längd	500 mm
Dimension	Bredd: 75 mm Höjd: 120 mm Längd: 500 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,631 kg
Bruttovikt	4,831 kg
Tullvarukod	76042100
ETIM 9	EC000882

Features

ECLASS 8.0

27400556

Produktbeskrivning

CP Bärprofil CP 120, öppen, L: 500 mm

Approvals

Explanations

Tillverkarens deklARATION