


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.540 Anslutningsplåt

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.540 - Anslutningsplåt med förstärkningsplåt

För enkel inhängning av kommandopanelen på bärarmen/golvstativet.

Features

Art. nr.	CP 6212.540
Utförande	För montage av: Comfort-Panel från frontplåtsbredd 247 mm och inbyggnadsdjup 152 mm Optipanel från frontplåtsbredd 220 mm och inbyggnadsdjup 150 mm Stålplåt fr.o.m. inbyggnadsdjup 135 mm För montage på komponenter i bärarmsystem Fastsättning CP 60/120 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320 koppling CP 60/120/180 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Vinkelkoppling 90° CP 60/120 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380 Lutningsadapter 10° CP 60/120 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, CP 6206.400 Lutningsadapter ±45° CP 60/120 för bärarmsanslutning Ø 130 mm, CP 6206.420
Fördelar	För enkel inhängning av kommandopanelen på bärarmen/ golvstativet Mer plats för kabelföringen
Material	Anslutningsplåt: Aluminiumgjutgods Förstärkningsplåt: Stålplåt, 6 mm
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Förstärkningsplåt Tätningar Fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,3 kg
Bruttovikt	1,604 kg

Features

Tullvarukod	76169990
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivning	CP Anslutningsplattor, med förstärkningsplåt CP 120/60, för bärarmsanslutning Ø 130 mm

Approvals

Explanations	Tillverkarens deklARATION
--------------	---------------------------