

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6218.150 Bärprofil CP 180

State: 2026-05-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6218.150 - Bärprofil CP 180 öppen

Montage på anslutningselementen med fyra självgående skruvar i skruvkanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Öppen kabelkanal för enkel åtkomst vid service och för förmonterad kabel med uttag, kan enkelt stängas med täckprofil. X-formad profilering för högre belastning, stora kabelkanaler. Den övre kanalen är tillräckligt stor för kablar med stora kontaktdon (t.ex. DVI eller VGA) och kan användas över hela systemet.

## Features

Art. nr.	CP 6218.150
Produktbeskrivning	Montage på anslutningselementen med fyra självgående skruvar i skruvkanalen. Kan kapas efter behov, ingen gängning behövs. Öppen kabelkanal för enkel åtkomst vid service och för förmonterad kabel med uttag, kan enkelt stängas med täckprofil. X-formad profilering för högre belastning, stora kabelkanaler. Den övre kanalen är tillräckligt stor för kablar med stora kontaktdon (t.ex. DVI eller VGA) och kan användas över hela systemet.
Material	Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil Övertäckning: Plast
Färg	Bärprofil: RAL 7035 Skydd: RAL 7024
Leveransens omfattning	bärprofil Insnäppslock
Längd	500 mm
Dimension	Bredd: 90 mm Höjd: 160 mm Längd: 500 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	5,471 kg
Bruttovikt	5,759 kg
Tullvarukod	76042100
ETIM 9	EC000882

# Features

---

ECLASS 8.0

27400556

---

Produktbeskrivning

CP Bärprofil CP 180, öppen, L: 500 mm

# Approvals

---

Explanations

Tillverkarens deklARATION