

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 6315.150

# Manöverlåda AX med grepplister

State: 2026-06-30 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6315.150 - Manöverlåda AX med grepplister

Manöverlådan med grepplister med AX-bas, i stålplåt, med bärarmshåltagning Ø 130 mm som passar bärarmssystemet CP 60/120/180, serviceåtkomst från framsidan, frontpanel av aluminium som lätt kan demonteras för bearbetning, kapslingsklass IP55.



## Features

Art. nr.	AX 6315.150
Utförande	Bärarmsanslutning Ø 130 mm
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning Frontplåtar: Aluminium Täckhylsor: Plast
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Handtagslist: natureloxerad Frontplåtar: Natureloxerade
General colour	RAL 7035
Färg	Skåp och dörr: RAL 7035 Handtagslist: natureloxerad Frontplåtar: Natureloxerade Täckhylsor: liknar RAL 7024

# Features

Leveransens omfattning	Skåp med uttag och förstärkning för bärarmsanslutning Ø 130 mm På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt Greplister på sidan med avslutningsvinklar Formad inre utbyggnadsvinkel med systemhålning Vridlås med 3 mm låsinsats
Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 300 mm Djup: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Utförande	Serviceåtkomst framifrån
IK-kod	IK08
Observera:	Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan Tillval: Bärarmsanslutning Ø 130 mm, excentriskt formad i förstärkningsplåt, kan enkelt borraras upp Låssystem för serviceåtkomst bakifrån: Låsinsats, kan ersättas med minikomforthandtag AX, låsinsatser 27 mm, utförande A Låssystem för serviceåtkomst framifrån: Låsinsats, utbytbar mot låsinsatser 27 mm, utförande A
Grundmaterial	Stålplåt
Anmärkning om art. nr.	passande montageplåt 5051.368 med leveransförpackning 5051.300
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,74 kg
Bruttovikt	7,02 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	30,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080

# Features

---

ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivning	AX Manöverlåda med greplister, BHD: 300x300x210 mm, stålplåt, greplister av aluminium, serviceåtkomst framifrån

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK