

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6315.350

Manöverlåda AX med grepplister

State: 2026-05-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6315.350 - Manöverlåda AX med grepplister

Manöverlådan med grepplister med AX-bas, i stålplåt, med bärarmshåltagning Ø 130 mm som passar bärarmssystemet CP 60/120/180, serviceåtkomst från framsidan, frontpanel av aluminium som lätt kan demonteras för bearbetning, kapslingsklass IP55.



Features

| | |
|----------------|---|
| Art. nr. | AX 6315.350 |
| Utförande | Bärarmsanslutning Ø 130 mm |
| Material | Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning Frontplåtar: Aluminium Täckhylsor: Plast |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Handtagslist: natureloxerad Frontplåtar: Natureloxerade |
| General colour | RAL 7035 |
| Färg | Skåp och dörr: RAL 7035 Handtagslist: natureloxerad Frontplåtar: Natureloxerade Täckhylsor: liknar RAL 7024 |

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Leveransens omfattning | Skåp med uttag och förstärkning för bärarmsanslutning Ø 130 mm På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt Greplister på sidan med avslutningsvinklar Formad inre utbyggnadsvinkel med systemhålning Vridlås med 3 mm låsinsats |
| Dimension | Bredd: 380 mm Höjd: 380 mm Djup: 210 mm |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Utförande | Serviceåtkomst framifrån |
| IK-kod | IK08 |
| Observera: | Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan Tillval: Bärarmsanslutning Ø 130 mm, excentriskt formad i förstärkningsplåt, kan enkelt borrar upp Låssystem för serviceåtkomst bakifrån: Låsinsats, kan ersättas med minikomforthandtag AX, låsinsatser 27 mm, utförande A Låssystem för serviceåtkomst framifrån: Låsinsats, utbytbar mot låsinsatser 27 mm, utförande A |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Anmärkning om art. nr. | passande montageplåt 5051.371 med leveransförpackning 5051.300 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 9,23 kg |
| Bruttovikt | 9,26 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 40,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94032080 |

Features

| | |
|--------------------|---|
| ETIM 9 | EC002504 |
| ETIM 8 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Produktbeskrivning | AX Manöverlåda med greplister, BHD: 380x380x210 mm, stålplåt, greplister av aluminium, serviceåtkomst framifrån |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |