

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 6315.350

## Manöverlåda AX med grepplister

State: 2026-06-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6315.350 - Manöverlåda AX med grepplister

Manöverlådan med grepplister med AX-bas, i stålplåt, med bärarmshåltagning Ø 130 mm som passar bärarmssystemet CP 60/120/180, serviceåtkomst från framsidan, frontpanel av aluminium som lätt kan demonteras för bearbetning, kapslingsklass IP55.



## Features

|                |   |
|----------------|---|
| Art. nr.       | AX 6315.350   |
| Utförande      | Bärarmsanslutning Ø 130 mm  |
| Material       | Skåp: Stålplåt<br>Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning<br>Frontplåtar: Aluminium<br>Täckhylsor: Plast                       |
| Ytbehandling   | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack<br>Handtagslist: natureloxerad<br>Frontplåtar: Natureloxerade |
| General colour | RAL 7035  |
| Färg           | Skåp och dörr: RAL 7035<br>Handtagslist: natureloxerad<br>Frontplåtar: Natureloxerade<br>Täckhylsor: liknar RAL 7024                  |

# Features

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Leveransens omfattning          | Skåp med uttag och förstärkning för bärarmsanslutning Ø 130 mm<br>På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt<br>Greplister på sidan med avslutningsvinklar<br>Formad inre utbyggnadsvinkel med systemhålning<br>Vridlås med 3 mm låsinsats   |
| Dimension                       | Bredd: 380 mm<br>Höjd: 380 mm<br>Djup: 210 mm   |
| Protection category NEMA        | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1<br>Typ 12   |
| Utförande                       | Serviceåtkomst framifrån  |
| IK-kod                          | IK08  |
| Observera:                      | Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan<br>Tillval: Bärarmsanslutning Ø 130 mm, excentriskt formad i förstärkningsplåt, kan enkelt borraras upp<br>Låssystem för serviceåtkomst bakifrån: Låsinsats, kan ersättas med minikomforthandtag AX, låsinsatser 27 mm, utförande A<br>Låssystem för serviceåtkomst framifrån: Låsinsats, utbytbar mot låsinsatser 27 mm, utförande A |
| Grundmaterial                   | Stålplåt  |
| Anmärkning om art. nr.          | passande montageplåt 5051.371 med leveransförpackning 5051.300  |
| Förpackningsenhet               | 1 st.   |
| Nettovikt                       | 9,23 kg   |
| Bruttovikt                      | 9,26 kg   |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate)  | 40,7 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Information om PCF-klass        | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat   |
| Tullvarukod                     | 94032080  |

# Features

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| ETIM 9             | EC002504  |
| ETIM 8             | EC002504  |
| ECLASS 8.0         | 27180505  |
| Produktbeskrivning | AX Manöverlåda med greplister, BHD: 380x380x210 mm, stålplåt, greplister av aluminium, serviceåtkomst framifrån |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)                                  |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |