

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6320.500

Manöverlåda med grepplister

State: 2025-12-18 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6320.500 - Manöverlåda med grepplister

Manöverlåda med grepplister i samma moderna design som bärarmsystemet CP 60 / 120 / 180, serviceåtkomst från fram- eller baksidan, frontplåt av aluminium som lätt kan demonteras för bearbetning, kapslingsklass IP 55



Features

Art. nr.	CP 6320.500
Material	Skåp och dörr: Stålplåt Grepplister: Aluminium Frontplåtar: Aluminium Täckhylsor: Plast
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Handtagslist: natureloxerad Frontplåtar: Natureloxerade
Färg	Skåp och dörr: RAL 7035 Handtagslist: natureloxerad Frontplåtar: Natureloxerade Täckhylsor: liknar RAL 7024
Leveransens omfattning	Skåp med uttag och förstärkning för bärarmsanslutning Ø 130 mm På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt Grepplister och täckåpor på sidan Vridlås med 3 mm låsinsats Formad inre utbyggnadsvinkel med TS systemhålning
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 380 mm Djup: 210 mm

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Utförande	Serviceåtkomst bakifrån
Observera:	Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan Tillval: Bärarmsanslutning Ø 130 mm, excentriskt formad i förstärkningsplåt, kan enkelt borraras upp Låssystem för serviceåtkomst bakifrån: Låsinsatser 27 mm, utförande A, säkerhetscylinder, plasthandtag och T-handtag, utförande B
Grundmaterial	Aluminium
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	12.586
Bruttovikt	13.248
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177694002
ECLASS 8.0	27180505

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---