

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 6320.650**

**Manöverlåda AX med grepplister**

State: 2026-04-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6320.650 - Manöverlåda AX med grepplister

Manöverlådan med grepplister med AX-bas, i stålplåt, med bärarmshåltagning Ø 130 mm som passar bärarmssystemet CP 60/120/180, serviceåtkomst från baksidan, frontpanel av aluminium som lätt kan demonteras för bearbetning, kapslingsklass IP55.



## Features

Art. nr.	AX 6320.650
Utförande	Bärarmsanslutning Ø 130 mm
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning Frontplåtar: Aluminium Täckhylsor: Plast
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Handtagslist: natureloxerad Frontplåtar: Natureloxerade
General colour	RAL 7035
Färg	Skåp och dörr: RAL 7035 Handtagslist: natureloxerad Frontplåtar: Natureloxerade Täckhylsor: liknar RAL 7024

# Features

Leveransens omfattning	Skåp med uttag och förstärkning för bärarmsanslutning Ø 130 mm På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt Greplister på sidan med avslutningsvinklar Formad inre utbyggnadsvinkel med systemhålning Vridlås med 3 mm låsinsats
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 600 mm Djup: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Utförande	Serviceåtkomst bakifrån
IK-kod	IK08
Observera:	Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan Tillval: Bärarmsanslutning Ø 130 mm, excentriskt formad i förstärkningsplåt, kan enkelt borraras upp Låssystem för serviceåtkomst bakifrån: Låsinsats, kan ersättas med minikomforthandtag AX, låsinsatser 27 mm, utförande A Låssystem för serviceåtkomst framifrån: Låsinsats, utbyttbar mot låsinsatser 27 mm, utförande A
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	17 kg
Bruttovikt	17,3 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	78,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504

# Features

---

ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivning	AX Manöverlåda med greplister, BHD: 600x600x210 mm, stålplåt, greplister av aluminium, serviceåtkomst bakifrån

---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK

---