

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

Manöverlåda AX för TFT för bord upp till 24"

State: 2026-06-28 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6321.050 - Manöverlåda AX för TFT för bord upp till 24"

Manöverlåda med AX-bas för TFT för bord upp till 24", stålplåt, med integrerad VESA 75/100-hållare. Effektivt och snyggt skydd för vanliga stationära TFT-skärmar upp till 24" i formaten 16:9/16:10. Hög kapslingsklass, IP 65.



Features

Art. nr.	AX 6321.050
Produktbeskrivning	För inbyggnad av TFT-skärmar för bord med diagonalmått upp till 24" i format 16:9/16:10
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning Grepplister: Aluminium Täckhylsor: Plast Fönster: Säkerhetsglas TFT-hållare: Stålplåt
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Handtagslist: natureloxerad
General colour	RAL 7035
Färg	Skåp och dörr: RAL 7035 Handtagslist: natureloxerad Täckhylsor: liknar RAL 7024

Features

Leveransens omfattning	Skåp med dörr, med uttag och förstärkning för bärarmsanslutning Ø 130 mm Fönster Hållare för TFT-skärm för bord med fäste VESA 75/100 Grepplister och täckåpor på sidan Dörr bak, högerhängd Vridlås med 3 mm låsinsats Formad inre utbyggnadsvinkel med systemhålning
Dimension	Bredd: 650 mm Höjd: 450 mm Djup: 155 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Antal lås	2
IK-kod	IK08
Observera:	Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan Tillval: Bärarmsanslutning Ø 130 mm, excentriskt formad i förstärkningsplåt, kan enkelt borrar upp Låssystem för serviceåtkomst bakifrån: Låsinsats, kan ersättas med minikomforthandtag AX, låsinsatser 27 mm, utförande A
Grundmaterial	Stålplåt
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	15,66 kg
Bruttovikt	15,8 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivning	AX Manöverlåda, för TFT för bord upp till 24", BHD: 650x450x155 mm, stålplåt, greplister av aluminium

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring