

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6372.541 Comfort-Panel

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.541 - Comfort-Panel

Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. Låg vikt med hög stabilitet. Kapslingsklass IP 65 enligt IEC 60 529.



## Features

Art. nr.	CP 6372.541
Utförande	Bärarmsanslutning, rektangulär 120 x 65 mm
Fördelar	Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. Låg vikt vid hög stabilitet Kompatibel med alla Rittal golv- och bärarmssystem
Material	Skåp: Strängpressad aluminiumprofil Hörnstycken: Zinkgjutgods Skyddshörn: Plast
General colour	Natureloxerad
Färg	Skåp: Natureloxerade Hörnstycken: RAL 7035 Skyddshörn: Liknar RAL 7024
Leveransens omfattning	Skåp med hål för bärarmsanslutning 3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plashandtag och T-handtag, utförande C Inkl. tätningar och fastsättningsmaterial för frontplåtar Bakstycke med gångjärn, gångjärn på lådans längsta sida

# Features

Dimension	Bredd: 628,5 mm Höjd: 508,5 mm Djup: 92 mm
Montagedjup	74 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Passar för frontplåtsbredd	520 mm
Passar för frontplåtshöjd	400 mm
Utförande	Serviceåtkomst bakifrån
Observera:	Det går att byta bärarmsanslutning genom att vrida på lådan
Grundmaterial	Aluminium
Lås	Utförande för lås: Skruvsäkring
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	8,8 kg
Bruttovikt	10,4 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivning	CP Comfort-Panel, för frontplåt BH 520x400 mm installationsdjup 74 mm Strängpressad aluminiumprofil, bärarmsanslutning 120x65 mm gångjärnsförsedd bakstycke med skruvsäkring

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK