

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6446.030

## Inbyggbart tangentbord 19"/4 HE

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6446.030 - Inbyggbart tangentbord 19"/4 HE med integrerad pekplatta

Den integrerade pekplattan gör det onödigt att installera en extra mus med korrekt kapslingsklass och minimerar därmed kablagekostnaderna.



## Features

Art. nr.	SM 6446.030
Produktbeskrivning	Den integrerade pekplattan gör det onödigt att installera en extra mus med korrekt kapslingsklass och minimerar därmed kablagekostnaderna. Kortkommandoknapparna kan identifieras enkelt genom kantmarkeringar, är lätta att använda och ger god taktill respons.
Fördelar	Separat sifferenhet möjliggör snabb inmatning av parametrar. Sluten och tvättbar yta. Hög mekanisk och kemisk beständighet enligt DIN 42 115.
Material	Frontplåtar: Aluminium
Leveransens omfattning	USB-anslutningskabel, längd 1,8 m Packning Håltagningsmall Fastsättningsmaterial för ytor
Dimension	Bredd: 482,6 mm Höjd: 177 mm Djup: 30 mm
Number keys	2,6 N
Number keys	0,3 mm

# Features

Gränssnitt	1 × USB
Number keys	105
Layout	tyska
Resolution capacitive touchpad	40 pixel/mm
Lifetime	3 miljoner nedslag
Dimension	Gänga: M5 Längd på gänga: 20 mm
Driftstemperatur	-40 °C...90 °C
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 65 (framsida, stängd)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,44 kg
Bruttovikt	1,82 kg
Tullvarukod	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	SM inbyggd tangentbord 19"/4 HE, BHD: 482,6x177x30 mm installationsdjup: 23 mm tysk, med integrerad pekplatta

# Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------