Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6501.020

Bärprofil CP 40, stål

State: 2026-11-21 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6501.020 - Bärprofil CP 40, stål sluten

Montage på anslutningskomponenterna med två klämskruvar.

Features

Art. nr.	CP 6501.020
Produktbeskrivning	Montage på förbindningskomponenterna genom två klämskruvar.
Material	Stålrör, pulverlackerat
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	bärprofil
Diameter	48,3 mm
Längd	1 000 mm
Materialtjocklek	4 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,7 kg
Bruttovikt	4,72 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	16 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivning	CP Bärprofil CP 40, sluten, L: 1000 mm stål

Approvals

Explanations	Tillverkarens deklaration

© Rittal 2026