

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6510.340

Bärarm, höj- och sänkbar

State: 2026-04-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6510.340 - Bärarm, höj- och sänkbar för bärarmsystem CP 120

Mer ergonomisk

Features

Art. nr.	CP 6510.340
Produktbeskrivning	ger bättre ergonomi tack vare inställningsområde för långa och korta användare, för olika typer av arbetsplatser, via en justeringsskruv på bärarmens framsida, vid behov inställningsbar upp till 800 mm. plasthölje med clips för åtkomst till integrerad kabelföring
Fördelar	exakt anpassning av tryckfjäderskraft till lådans vikt via en justeringsskruv längst bak på bärarmen absolut funktionssäkerhet, om tryckfjädrarna går sönder stannar armen i samma läge den monterade lådans lutningsvinkel förblir identisk i alla höjdpositioner Kabel med kontakt som t.ex. DVI, VGA kan genomföras utan problem Integrerad låsning i tre steg
Färg	RAL 9006
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	1 090 mm
Inbyggnadsmöjligheter	Max. diameter för kabelgenomföring 18 x 39 mm Maximalt antal kablar som kan föras in är 3 st Ø 7 mm och 2 st Ø 8,5 mm
Anmärkning om art. nr.	Viktområdet gäller bestyckade lådor och en vertikal bärprofil.
Dimension	Längd: 1.090 mm
Bärlast	20 kg...40 kg
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	18,257 kg

Features

Bruttovikt	19,218 kg
Tullvarukod	73269098
ECLASS 8.0	27189263
Produktbeskrivning	CP Bärarm, höj- och sänkbar, för bärarmsystem CP 120, L: 1090 mm för viktområde 20-40 kg

Approvals

Explanations	Tillverkarens deklARATION
--------------	---------------------------