

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6514.200

Avlastningsstöd, svängbart

State: 2025-07-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6514.200 - Avlastningsstöd, svängbart

För placering av standardtangentsbord vid programmerings- och underhållsarbeten, montageavståndet mellan avlastningsstödet för problemfri insvängning minst 300 mm.



Features

Art. nr.	CP 6514.200
Produktbeskrivning	För placering av standardtangentsbord vid programmerings- och underhållsarbeten. Avlastningsstödet montageavstånd för problemfri insvängning min. 300 mm. Djup tillräckligt för tangentsbord upp till max. 210 mm.
Fördelar	Efter användning fälls avlastningsstöden säkert och plats sparande in under montageytan - användaren får mer plats att röra sig på.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggingsmöjligheter	Under Comfort-Panel (min. frontplåtsbredd 385 mm) Under Optipanel (min. frontplåtsbredd 405 mm) Under tillräckligt stora ytor, t.ex. bänkskivor IW, manöverlåda AX med grepplistor På vertikala ytor (dörrar/sidogavlar)
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	1
Bruttovikt	1.089
PCF per pack (cradle-to-gate)	4,2 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177388260
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
