

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6514.200

Avlastningsstöd, svängbart

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6514.200 - Avlastningsstöd, svängbart

För placering av standardtangentbord vid programmerings- och underhållsarbeten, montageavståndet mellan avlastningsstödet för problemfri insvängning minst 300 mm.



Features

Art. nr.	CP 6514.200
Produktbeskrivning	För placering av standardtangentbord vid programmerings- och underhållsarbeten. Avlastningsstödet montageavstånd för problemfri insvängning min. 300 mm. Djup tillräckligt för tangentbord upp till max. 210 mm.
Fördelar	Efter användning fälls avlastningsstöden säkert och plats sparande in under montageytan - användaren får mer plats att röra sig på.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggingsmöjligheter	Under Comfort-Panel (min. frontplåtsbredd 385 mm) Under Optipanel (min. frontplåtsbredd 405 mm) Under tillräckligt stora ytor, t.ex. bänkskivor IW, manöverlåda AX med greplister På vertikala ytor (dörrar/sidogavlar)
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	1 kg
Bruttovikt	1,089 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	4,2 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	CP Avlastningsstöd, vertikala ytor, standard tangentbordstöd