

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6533.200

Manöverskåp på AE-bas, med greppplister

State: 2025-08-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6533.200 - Manöverskåp på AE-bas, med grepplister

Låda i stålplåt med tredubbelt behandlad yta ger optimalt korrosionsskydd. Frontpanel av aluminium som lätt kan demonteras vid bearbetning. Snabb och säker serviceåtkomst från fram- och baksidan

Features

Art. nr.	CP 6533.200
Material	Skåp och dörr: Stålplåt Grepplister: Aluminium Täckhylsor: Plast
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Grepplister: Pulverlackerat
Färg	Skåp och dörr: RAL 7035 Grepplister och täckåpor: RAL 7030
Leveransens omfattning	Låda med uttag och förstärkning för bärmssystemet CP-L, Ø 130 mm Punkterade montageprofiler på sidan På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt Grepplister på sidan med avslutningsvinklar Dörr bak, högerhängd Vridlås med 3 mm låsinsats
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 380 mm Djup: 210 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Observera:	Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	12.613

Features

Bruttovikt	13.277
Tullvarukod	94032080
EAN	4028177122093
ECLASS 8.0	27180505

Approvals

Approvals	UL
-----------	----