

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6535.010

## Manöverlåda med dörr

State: 2026-04-16 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6535.010 - Manöverlåda med dörr Rostfritt stål

Manöverlåda med dörr av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) med grepplistor av livsmedelsäkra plast. Kan kombineras med bärrmsystem CP40, rostfritt stål.



## Features

Art. nr.	CP 6535.010
Utförande	Med bärrmsanslutning CP 40, rostfritt stål
Material	Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Grepplistor: plast, blåfärgade
Ytbehandling	Streckslipt, korn 400
General colour	Rostfritt stål
Färg	Grepplistor: Liknar RAL 5002
Leveransens omfattning	Skåp slutet runt om Öppning och förstärkning för bärrmsystem CP 40, rostfritt stål Lås med föringsplåt Dörr med tätningssram och grepplist på sidan Lås: 3 mm dubbellås
Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 300 mm Djup: 150 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 12

# Features

---

Observera:	Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan 3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthandtag och T-handtag, utförande C
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Anmärkning om art. nr.	passande montageplåt 5050.432 med leveransförpackning 5050.507
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	5,985 kg
Bruttovikt	6,3 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivning	CP Manöverlåda med dörr, BHD: 300x300x150 mm rostfritt stål 1.4301

# Approvals

---

Approvals	UL
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration