

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6536.010

Manöverlåda med dörr

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6536.010 - Manöverlåda med dörr Rostfritt stål

Manöverlåda med dörr av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) med grepplister av livsmedelsäka plast. Kan kombineras med bärmarmssystem CP40, rostfritt stål.



Features

Art. nr.	CP 6536.010
Utförande	Med bärmarmanslutning CP 40, rostfritt stål
Material	Skåp och dörr: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Grepplister: plast, blåfärgade
Ytbehandling	Streckslipt, korn 400
General colour	Rostfritt stål
Färg	Grepplister: Liknar RAL 5002
Leveransens omfattning	Skåp slutet runt om Öppning och förstärkning för bärmarmssystem CP 40, rostfritt stål Lås med föringsplåt Dörr med tätningssram och grepplist på sidan Lås: 3 mm dubbellås
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 300 mm Djup: 150 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 12

Features

Observera:	Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan 3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthandtag och T-handtag, utförande C
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Anmärkning om art. nr.	passande montageplåt 5050.430 med leveransförpackning 5050.507
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	7,125 kg
Bruttovikt	7,44 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	34,96
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivning	CP Manöverlåda med dörr, BHD: 400x300x150 mm rostfritt stål 1.4301

Approvals

Approvals	UL
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration