

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6540.200

Manöverskåp på AE-bas, med grepplister

State: 2026-05-30 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6540.200 - Manöverskåp på AE-bas, med grepplister

Låda i stålplåt med tredubbelt behandlad yta ger optimalt korrosionsskydd. Frontpanel av aluminium som lätt kan demonteras vid bearbetning. Snabb och säker serviceåtkomst från fram- och baksidan

Features

Art. nr.	CP 6540.200
Material	Skåp och dörr: Stålplåt Grepplister: Aluminium Täckhylsor: Plast
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Grepplister: Pulverlackerat
Färg	Skåp och dörr: RAL 7035 Grepplister och täckåpor: RAL 7030
Leveransens omfattning	Låda med uttag och förstärkning för bärrmssystemet CP-L, Ø 130 mm Punkterade montageprofiler på sidan På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt Grepplister på sidan med avslutningsvinklar Dörr bak, högerhängd Vridlås med 3 mm låsinsats
Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 200 mm Djup: 155 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Observera:	Det går att byta bärrmanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan
Grundmaterial	Aluminium
Anmärkning om art. nr.	Bärrmanslutning och dörrupphängning nertill.
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	4,53 kg
Bruttovikt	4,73 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180505

Approvals

Approvals	UL
-----------	----