

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6660.010

Bärprofil CP 40, rostfritt stål

State: 2026-06-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6660.010 - Bärprofil CP 40, rostfritt stål sluten

Montage på anslutningskomponenterna med två klämskruvar.

Features

Art. nr.	CP 6660.010
Produktbeskrivning	Montage på förbindningskomponenterna genom två klämskruvar.
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Ytbehandling	Streckslipt, korn 400
Leveransens omfattning	bärprofil
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
Diameter	48,3 mm
Längd	1 000 mm
Materialtjocklek	3,6 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,7 kg
Bruttovikt	3,9 kg
Tullvarukod	73064020
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivning	CP Bärprofil CP 40, sluten, L: 1000 mm rostfritt stål, 1.4301

Approvals

Explanations

Tillverkarens deklARATION