

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6660.050**

**Bärprofil CP 40, rostfritt stål**

State: 2026-05-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6660.050 - Bärprofil CP 40, rostfritt stål slutet

Montage på anslutningskomponenterna med två klämskruvar.

## Features

Art. nr.	CP 6660.050
Produktbeskrivning	Montage på förbindningskomponenterna genom två klämskruvar.
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Ytbehandling	Streckslipat, korn 400
Leveransens omfattning	bärprofil
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 motsvarande DIN EN 60529, 2014-09
Diameter	48,3 mm
Längd	500 mm
Materialtjocklek	3,6 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,755 kg
Bruttovikt	2,08 kg
Tullvarukod	73064020
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Produktbeskrivning	CP Bärprofil CP 40, slutet, L: 500 mm rostfritt stål, 1.4301

## Approvals

Explanations

Tillverkarens deklARATION